

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M21X2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M21X2
GTIN	4062406016005
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závit	21 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	19 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 376
Hĺbka závitú	52,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M21×2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník