

HOLEX**HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC, TiAlN, Ø DC: 9,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1414 9,7 |
| GTIN | 4045197908216 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:**Na **hrubovanie a dokončovacie práce.**Do $1 \times D$ v plnom materiáli pri **najvyšších hodnotách posuvu** a vysoko plynulom chode.**Ako č. 202414.****Výhoda:**

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Dĺžka britov L_c | 22 mm |
| Tolerancia menovitého \varnothing | 0 / -0,03 |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| \varnothing vôle D_1 | 9,2 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Počet zubov Z | 3 |
| \varnothing rezných hrán D_c | 9,7 mm |

| | |
|--|--|
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm |
| Celková dĺžka L | 72 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle | 32 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Obsah | 5 |
| Séria | Pro Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | 0,4×D pri obvodovom frézovaní |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 240 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 80 | M |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----|---|
| GGG | vhodný | 190 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzdúch | vhodný | | |

Príslušenstvo

HOLEX Pro Steel TK hrubovacia frézaHPC Ø DC 9,7

202414 9,7