

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M30X3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M30X3,5
GTIN	4062406023935
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	22 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	3,5 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø závit	30 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Hĺbka závit	75 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M30×3,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník