Garant

Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M29X1,5

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M29X1,5
GTIN	4062406016647
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:
Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Hĺbka závitu	72,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	180 mm
Počet napínacích drážok	3
∅ závitu	29 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
∅ stopka štvorhranu	18 mm
Norma	DIN 376
∅ otvoru pod závit	27,5 mm
Rezný materiál	HSS E
∅ stopky D_s	22 mm
Druh závitu	MF-LH
Veľkosť závitu	M29×1,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník