

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M39X1,5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130011 M39X1,5 |
| GTIN             | 4062406017408  |
| Trieda položky   | 10N            |

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Hĺbka závit       | 97,5 mm    |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda | 7H         |
| Tolerančná trieda | 7HX        |
| Tolerančná trieda | 7G         |
| Tolerančná trieda | 7GX        |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20   |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G   |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Počet napínacích drážok  | 4                                         |
| Stúpanie závitov         | 1,5 mm                                    |
| Norma                    | DIN 376                                   |
| Ø otvoru pod závit       | 37,5 mm                                   |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 32 mm                                     |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Ø stopka štvorhranu      | 24 mm                                     |
| Celková dĺžka L          | 200 mm                                    |
| Počet rezných hrán Z     | 4                                         |
| Ø závit                  | 39 mm                                     |
| Druh závit               | MF-LH                                     |
| Veľkosť závit            | M39×1,5                                   |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |