



Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 6Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 6
GTIN	4562135127169
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merná jednotka: Nm.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	6 Nm
Hmotnosť	330 g
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	0,7 - 6 Nm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	170 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Celková dĺžka L	205 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno

Druh produktu

Momentové klíče

SlužbyKalibráciaMomentový klúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 400/2

020030 400/2