

HOLEX**Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 50Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	655520 50
GTIN	4045197549938
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merné jednotky: Nm Dobre uchopiteľná 2-zložková rukoväť.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	600 g
Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l ₁]	221 mm
Celková dĺžka L	332 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l ₃]	257 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentový kľúč obojstranný Maximálny ťahovací moment 1000/2

020040 1000/2

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 400/2

020030 400/2