

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M33X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M33X1
GTIN	4062406024109
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	33 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	25 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Ø otvoru pod závit	32 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	180 mm
Hĺbka závitov	82,5 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M33×1
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník