

**GEDORE****Momentový kľúč DREMOMETER s pevným štvorhranom, Maximálny ťahovací moment: 760Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657000 760
GTIN	4002805856314
Trieda položky	63L

**Popis****Prevedenie:**

Praktická robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou. Všetky namáhané diely sú z kvalitnej ocele.

**Pevný štvorhran pohonu** (bez račne). **Merné jednotky:** Nm, lbfft.

**Funkcia:**

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Nastavenie želaného krútiaceho momentu prebieha pomocou nestratiteľného vyťahovacieho nástrčného kľúča, ktorý je zabudovaný v rukoväti. Nastavený krútiaci moment sa dá dobre odčítať na stupnici. Neželané prestavenie počas práce nie je možné.

**Použitie:**

Pre stredné až veľké série.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	760 Nm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Ukazovateľ	analógová
Hmotnosť	3200 g
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	155 - 760 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	115 - 560 lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	812 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L <sub>3</sub> ]	719 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L <sub>1</sub> ]	719 mm
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Séria	DREMOMETER

Druh produktu

Momentové klůče

**Služby**

Kalibrácia Momentové klůče Maximálny uťahovací moment 1000

020010 1000

Kalibrácia DAkkS Momentové klůče Maximálny uťahovací moment 1000

020020 1000