

Garant
TK torusová fréza R1 0,2, DLC, Ø DC × L1: 1,5X30mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	206043 1,5X30
GTIN	4045197914620
Trieda položky	11X

Popis
Prevedenie:

S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp². Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami.

Uhol skosenia $\alpha=16^\circ$.

Tolerancie:

- polomer reznej hrany: $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$.
- Ø uvoľnenia: $D_1 = 0/-0,01 \text{ mm}$.

Upozornenie:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, a_p použite redukciu!

Hodnoty pre:

Plná drážka: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,korr}$

Orezávanie: $a_p = 0,50 \times D \times a_{p,korr}$

Kopírovanie: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,korr}$

Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!

napr.: $vf = 18\,000 \text{ [1/min]} \times fz \text{ [mm/Z]} \times z$

Technický opis

Ø stopky D_s	4 mm
Počet zubov Z	2
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok	0,02 mm
Ø rezných hrán D_c	1,5 mm

Posuv f_z pre orezávanie v hliníku odliatok	0,02 mm
Ø vôle D_1	1,44 mm
Polomer rezania R_1	0,2 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Dĺžka britov L_c	1,5 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Faktor korekcie $a_{p, \text{korr}}$	0,08
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	0/-0,005
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N

PF 31	vhodný	130	N
PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		