

**Garant**

**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M76X1,5**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130021 M76X1,5 |
| GTIN             | 4062406028527  |
| Trieda položky   | 10N            |

## Popis

### Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ø otvoru pod závit  | 74,5 mm    |
| Ø stopka štvorhranu | 39 mm      |
| Norma               | DIN 2184   |
| Stúpanie závitov    | 1,5 mm     |
| Celková dĺžka L     | 160 mm     |
| Tolerančná trieda   | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda   | 7H         |
| Tolerančná trieda   | 7HX        |
| Tolerančná trieda   | 7G         |
| Tolerančná trieda   | 7GX        |
| Tolerančná trieda   | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda   | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda   | ISO 2X 6HX |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | 6H +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Hĺbka závitú             | 114 mm                                    |
| Rezný materiál           | HSS                                       |
| Ø závitú                 | 76 mm                                     |
| Počet rezných hrán Z     | 8                                         |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 50 mm                                     |
| Počet napínacích drážok  | 8                                         |
| Druh závitú              | MF-LH                                     |
| Veľkosť závitú           | M76×1,5                                   |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore           |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |