

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M72X1,5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130021 M72X1,5
GTIN	4062406028381
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	72 mm
Hĺbka závit	108 mm
Počet rezných hrán Z	8
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	160 mm
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	8
Ø otvoru pod závit	70,5 mm
Norma	DIN 2184
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M72×1,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník