

Garant**TK mikrofrézy, diamant, Ø DC × L1: 0,6X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209700 0,6X15
GTIN	4045197917096
Trieda položky	10Y

Popis**Prevedenie:**

S **kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³**. Pre **najvyššie nároky na výkon a presnosť** v kompozitoch, GFK, CFK a grafit. **Extrémne úzke tolerancie** zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. **Uhol skosenia $\alpha = 16^\circ$** .

Tolerancie:

· **Ø uvoľnenia: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.****Upozornenie:**So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, a_p použite redukciu!

Hodnoty pre:

Plná drážka: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p,korr}$ Orezávanie: $a_p = 0,2 \times D \times a_{p,korr}$ **Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!**napr.: $vf = 18\,000 [1/min] \times fz [mm/Z] \times z$ **Technický opis**

Stopka	DIN 6535 HA s h5
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,005
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	15 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Posuv f_z pre orezávanie v uhlíku	0,012 mm
Ø stopky D_s	4 mm

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	2
Dĺžka britov L_c	0,9 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v uhlíku	0,008 mm
\varnothing rezných hrán D_c	0,6 mm
\varnothing vôle D_1	0,58 mm
Uhol sklonu zubov	25 Stupeň
Faktor korekcie $a_{p\ korr}$	0,04
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorné chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N

GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		