

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M1,6X0,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M1,6X0,2
GTIN	4062406018214
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	2,5 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,2 mm
Ø závit	1,6 mm
Hĺbka závit	4 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	2
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	1,4 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M1,6×0,2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník