

**Silové kombinované kliešte, leštené, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700440 200
GTIN	4003773039679
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte čierne atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	čierne atramentované, leštená hlava
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte