



Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657300 300
GTIN	2050001017253
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. S prepínateľnou nástrčnou račňou – ťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 4% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analógová
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Hmotnosť	1512 g
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Upínač pre nástrčný nástroj	14×18 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 220 lbfft
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I ₂]	25 mm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	587 mm
Celková dĺžka L	656 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	612 mm
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie

Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Séria	MANOSKOP® 755
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkKS a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 2-1/2	657630 2-1/2
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657600 2-1/2
Nástrčná račna prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4	657600 2-3/4
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-3/4	657700 2-3/4
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-1/2	657700 2-1/2
Nástrčná račna s vyhadzovačom Typ hnací štvorhran 2-1/2	657580 2-1/2
Nástrčná račna prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease Typ hnací štvorhran 2-1/2	657590 2-1/2
Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 400	654460 400

Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657582 2-1/2
Nástrčná račňa Štvorhran pohonu 2-1/2	657620 2-1/2
Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4HD	657600 2-3/4HD
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 2-3/4	657630 2-3/4
Základné zariadenie momentového kľúča Maximálny uťahovací moment 300	657410 300