

**Flexibilná meracia sonda, Typ: K28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478485 K28
GTIN	2050002080416
Trieda položky	47F

Popis**Prevedenie:**

Pre rôzne meracie rozsahy sú k dispozícii rôzne snímače. Tie sa dajú použiť aj na meranie v hĺbkach mimo viditeľného rozsahu. Hmatová metóda umožňuje zaznamenať kontúry vo vnútri medzery bez zreteľa na materiál a povrch.

Pre špeciálne aplikácie sú k dispozícii ďalšie typy snímačov v zalomenom vyhotovení, s pružnou planžetou alebo „husím krkom“ v rôznych šírkach a dĺžkach. Spektrum meracieho rozsahu je od 0,2 do 20 mm so šírkou 3 – 12,7 mm.

Technický opis

Rozsah merania	0,4 - 2,2 mm
Typ snímača	minisnímac obojstranne
Presnosť	±50 µm
Ø stopky	10 mm
Dĺžka	40 mm
Dĺžka stopky	30 mm
Dĺžka kábla	500 mm
Šírka	7 mm
Druh produktu	Merací snímač

