

Garant**Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701710 160
GTIN	4045197501400
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. **Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Chrómované kliešte, rukoväť s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5746

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	1,5 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
elektrostatická vlastnosť	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	ozubené

Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte