

HOLEX**Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	703000 200
GTIN	4045197282576
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Lesklé kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí	zvnútra ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	svetlý
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte