

Garant**Zalamovací momentový klúč so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 25Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657735 25
GTIN	4045197684820
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. **Lomený uvoľňovací mechanizmus zabraňuje nechcenému nadmernému utiahnutiu. Ťahovanie doľava** prestrčením nástrčných nástrojov.

Merné jednotky: Nm

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa klúč viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

±4 % nastavenej hodnoty.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	1110 g
Pohonný štvorhran	1/4 palec

Maximálny ťahovací moment	25 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 25 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastavitelné
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	266 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	271,8 mm
Celková dĺžka L	345 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Funkcia sklopenia	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400

020020 1000

Kalibrácia DAkkSMomentové klúče Maximálny ťahovací
moment 1000
