

Garant**Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701710 200
GTIN	4045197501431
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. **Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:**DIN ISO 5746****Technický opis**

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
elektrostatická vlastnosť	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte