

Garant**Zalamovací momentový klúč so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 50Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657735 50
GTIN	4045197684837
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. **Lomený uvoľňovací mechanizmus zabraňuje nechcenému nadmernému utiahnutiu. Ťahovanie doľava** prestrčením nástrčných nástrojov.

Merné jednotky: Nm

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa klúč viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

±4 % nastavenej hodnoty.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Hmotnosť	1140 g

Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,25 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l ₁]	283 mm
Celková dĺžka L	365 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l ₃]	290 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	haptická
Funkcia sklopenia	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny uťahovací moment 400

020010 400

020020 1000

Kalibrácia DAkkSMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000
