

KANON**Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,
Maximálny ťahovací moment: 90cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	658800 90
GTIN	4582126965464
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

Použitie:

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ø	63 mm
Rozsah skľučovadla	1 - 8,5 mm
Hmotnosť	600 g
Maximálny ťahovací moment	90 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 90 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 900 mNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ

Spätná väzba	so zobrazením
Členenie stupnice 1 dielik =	2 cNm
Celková dĺžka L	132 mm
Signalizácia spustenia	optická
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Séria	SGK
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazovateľ	analogová
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

KalibráciaMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2