

**KANON****Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,  
Maximálny ťahovací moment: 150cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	658800 150
GTIN	4582126965471
Trieda položky	66F

**Popis****Prevedenie:**

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

**Použitie:**

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Rozsah skľučovadla	1 - 8,5 mm
Hmotnosť	600 g
Maximálny ťahovací moment	150 cNm
Ø	63 mm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 150 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 1500 mNm
Signalizácia spustenia	optická

Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Séria	SGK
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	2 cNm
Celková dĺžka L	132 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2