

Erdi**Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, pravé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	765900 260
GTIN	4010220030226
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.

Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele S** (HRC 60 – 62) s optimalizovanou, neozubenou geometriou reznej hrany pre vysokú obratnosť a ľahké rezanie s až o **25% menšou námahou**, ideálne na rezanie dekoratívnych plechov. Ramená z poniklovaného ocelového plechu. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	33 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal

766020