

**Garant****Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele,  
Maximálny ťahovací moment: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659908 500
GTIN	4045197611260
Trieda položky	61E

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonná rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene®**, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného skrutkovača SW5 (nie je súčasťou dodávky). Výrobné prednastavenie od 20 kusov na 1 veľkosť. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

vhodné výmenné čepele	6 mm
nastavený ťahovací moment	3 Nm
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %

Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Hmotnosť	96 g
Spätná väzba	s vypínaním
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	124 mm
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Maximálny Ø	35 mm
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny uťahovací moment 400	020010 400
Nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez  
stupnice Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací  
moment 0,04-20

020200 0,04-20

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“  
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10