

Erdi**Nožnice na plech Ideal, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 240mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	766200 240
GTIN	4010220010976
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele S** (HRC 60 – 62), kované celooceľové rameno s ochranou proti sklznutiu.

Kapacita rezania: Plechy do 2,0 mm, plechy V2A do 1,5 mm.

- **Optimalizovaný zábrus pre lepšie vedenie plechu.**
- **Zmenšený otvárací uhol rukoväte a predĺženie ostria ku kĺbu znižujú silu vynaloženú pri rezaní.**

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Dĺžka ostria	24 mm
Celková dĺžka	240 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal

766110