

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M6X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M6X0,75
GTIN	4062406018566
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,75 mm
Hĺbka závitov	15 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	5,25 mm
Ø závitov	6 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitov	MF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník