

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 250cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 659936 250 |
| GTIN | 3148516660640 |
| Trieda položky | 63V |

Popis**Prevedenie:**

Pevný momentový skrutkovač, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra bez paralaxy. 1/4-palcový vnútorný štvorhran na konci rukoväti.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Maximálny ťahovací moment | 250 cNm |
| Ukazovateľ | analogová |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 10 cNm |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % |
| Uchytenie bitu | D 6,3 |
| Rozsah krútiaceho momentu | 50 - 250 cNm |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,5 - 2,5 Nm |
| Celková dĺžka L | 147 mm |
| Norma | ISO 6789 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Hmotnosť | 280 g |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné |
| Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Kalibrácia | O1 |
| Smer vŕhovania | uťahovanie doprava |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Signalizácia spustenia | akustická |
| Meracia technika | mechanický |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |

Služby

| | |
|---|----------------|
| KalibráciaMomentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20 | 020200 0,04-20 |
|---|----------------|

Príslušenstvo

| | |
|--------------------------------|--------|
| Rukoväť s prepínateľnou račňou | 659937 |
|--------------------------------|--------|