

Garant**Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713710 200
GTIN	4045197501493
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	73 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, so zahnutými čelustami (cca 40 – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte