

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M2,5X0,45**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130016 M2,5X0,45
GTIN	4062406021979
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Hĺbka závit	6,25 mm
Stúpanie závitov	0,45 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	2,5 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M2,5×0,45
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník