

**Garant****Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713310 160
GTIN	4045197501462
Trieda položky	71B

## Popis

**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	50 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte