

KANON**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 500cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659949 500
GTIN	4580125347571
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analógová
Ø	40 mm
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	2,5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm

Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnosť	436 g
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	200 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2