



Momentový skrutkovač, Typ: TX7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659950 TX7
GTIN	4013288093332
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Osvedčená rukoväť Kraftform, pištoľová rukoväť od 5 Nm. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment **pre príslušnú veľkosť skrutky**.

Vďaka plombe je mechanika v rukoväti chránená proti prestaveniu a manipulácii. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na konci rukoväti.

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní.

Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné.

Veľ. 2 – 4 pre skrutky s vnútorným šesťhranom.

Veľ. TX6 – TX20 na skrutky s profilom **Torx®**.

Veľ. 6IP – 20IP pre skrutky s **profilom Torx Plus®**.

Použitie:

Ideálny na montáž otočných rezných platničiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

nastavený ťahovací moment	0,9 Nm
Dĺžka čepele	65 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %

nastavený ťahovací moment	90 cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Hmotnosť	118 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	175 mm
Forma pripojenia	pevný
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Označenie výrobcu	300 TX
Pevne nastavený krútiaci moment	áno
Druh produktu	Momentový skrutkovač