

**Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo TAURUS®, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770512 1
GTIN	4007081560009
Trieda položky	74A

Popis**Prevedenie:**

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na trne.

Výhoda:

Systém uchopovacích čelustí zaručuje veľmi dlhú životnosť a bezšmykové uchopenie nitovacích trňov. Nízka spotreba stlačeného vzduchu vďaka dvojitému použitiu: na nastavenie a odsávanie zvyškového trňa. Veľmi rýchly pracovný cyklus.

Rozsah balenia:

Montážny kľúč SW 12/14 a SW 14/17.

1 fľaša hydraulického oleja 100 ml a 1 nádoba s olejom na doplnenie. Vrátane nátrubkov 17/18, 17/20, 17/22.

Technický opis

Spotreba vzduchu na nit	1 l
Hmotnosť	1,3 kg
pre slepé nity všetkých materiálov do	3,2 mm
maximálny Ø trňa	2,5 mm
Zdvih stroja	15 mm

Pre slepé nity Ocel/hliník do	4 mm
Hadicová prípojka	6 mm
Sila sádzania pri 5 bar	4200 N
Hadicová prípojka	1/4 palec
Druh produktu	Nitovačka na slepé nity