

**Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo TAURUS®, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770512 2
GTIN	4007081570008
Trieda položky	74A

Popis**Prevedenie:**

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na trne.

Výhoda:

Systém uchopovacích čelustí zaručuje veľmi dlhú životnosť a bezšmykové uchopenie nitovacích trňov. Nízka spotreba stlačeného vzduchu vďaka dvojitému použitiu: na nastavenie a odsávanie zvyškového trňa. Veľmi rýchly pracovný cyklus.

Rozsah balenia:

Montážny kľúč SW 12/14 a SW 14/17.

1 fľaša hydraulického oleja 100 ml a 1 nádoba s olejom na doplnenie. Vrátane nátrubkov 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Technický opis

Pre slepé nity Ocel/hliník do	6 mm
Sila sádzania pri 5 bar	9000 N
Zdvih stroja	18 mm
maximálny Ø trňa	3,2 mm
Hadicová prípojka	6 mm

Hmotnosť	1,6 kg
pre slepé nity všetkých materiálov do	5 mm
Spotreba vzduchu na nit	2,3 l
Hadicová prípojka	1/4 palec
Druh produktu	Nitovačka na slepé nity