

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 2-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 2-12
GTIN	4062406040925
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	250 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	2,117 mm
Chodov na palec	12
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Ø otvoru pod závit	48,8 mm
Ø závitu	50,8 mm
Hĺbka závitu	101,6 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Druh závitu	UN

Velkosť závitú	2-12 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník