

**Garant****Držiak na obrábanie drážok štandard Ø DS 20 mm, Od šírky drážky m: 5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290354 5
GTIN	4045197926685
Trieda položky	29K

## Popis

**Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	46 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,82 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6,35 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	5 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	12 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov