

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.3/16-16
GTIN	4062406042325
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	180 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø závit	30,162 mm
Ø otvoru pod závit	28,7 mm
Chodov na palec	16
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	60,32 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.3/16-16 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník