

 Atlas Copco

## Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2920



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

- **Výkonná dvojitá príklepová jednotka kladiva.**
- **Nízka hmotnosť s vysokým výkonom.**
- **Kompozitné spojovacie teleso a rukoväť s dlhou životnosťou.**
- **Veľmi ergonomická rukoväť s dobrou izoláciou.**
- **Prepínanie pravého a ľavého chodu pomocou dvoch tlačidiel.**

#### Použitie:

Vhodný na náročné aplikácie.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

Dĺžka	218 mm
Chod vpravo/vľavo	áno
Pracovná hlučnosť	96 dB(A)
Rozsah krútiaceho momentu	300 - 1450 Nm
maximálne otáčky	5500 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
maximálna potreba vzduchu	1620 l/min
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN	10,2 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	W2920
Konštrukcia	Pištol
Hmotnosť	3,2 kg
Výška	206 mm
Upínač nástrojov Profil pohonu	□
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M30
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač