


Garant**SNMM 190624, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VR
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	2,4 mm
Hĺbka rezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie