

Garant**SNMG 150612, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie