



Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2428



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

- **Robustné samostatné kladivo.**
- **Kladivo tvorí mäkkšie nárazy a menej vibrácií.**
- **Tri stupne uťahovacieho momentu pre pravý a ľavý chod.**
- **Prídavná rukoväť pre jednoduchšiu manipuláciu.**
- **Odolný hliníkový a horčíkový korpus.**
- **Vyšší krútiaci moment vďaka výkonnému lamelovému motoru.**

Použitie:

Vhodné na ťažké demontážne práce.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	W2428
-------------------	-------

maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Chod vpravo/vľavo	áno
Pracovná hlučnosť	98 dB(A)
Rozsah krútiaceho momentu	800 - 1600 Nm
Dĺžka	345 mm
maximálne vibrácie podľa EN	10,67 m/s ²
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M33
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	19 mm
Upínač nástrojov Rozmery	1 palec
Výška	131 mm
Hmotnosť	10,5 kg
maximálna potreba vzduchu	2880 l/min
Konštrukcia	rovný
Upínač nástrojov Profil pohonu	□
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/2 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač