

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7120-1
GTIN	4045197927996
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Lamač triesok	VG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie