


Garant**CNMM 190616, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Lamač triesok	VR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	2 - 8 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie