

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 3/8-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 3/8-36
GTIN	4062406045906
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø otvoru pod závit	8,9 mm
Stúpanie závitov	0,706 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	36
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitů	23,83 mm
Ø závitů	9,525 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Druh závitů	UNS-LH

Velkosť závitú	3/8-36 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník