

 Atlas Copco

Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2915



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

- **Výkonná dvojitá príklepová jednotka kladiva.**
- **Nízka hmotnosť s vysokým výkonom.**
- **Kompozitné spojovacie teleso a rukoväť s dlhou životnosťou.**
- **Veľmi ergonomická rukoväť s dobrou izoláciou.**
- **Prepínanie pravého a ľavého chodu pomocou dvoch tlačidiel.**

Použitie:

Vhodný na náročné aplikácie.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Pracovná hlučnosť	96 dB(A)
Označenie výrobcu	W2915
Rozsah krútiaceho momentu	200 - 800 Nm
Výška	186 mm
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M16
Konštrukcia	Pištol
Upínač nástrojov Profil pohonu	□
maximálne vibrácie podľa EN	7,5 m/s ²
Hmotnosť	2 kg
Dĺžka	185 mm
maximálne otáčky	7700 min ⁻¹
Chod vpravo/vľavo	áno
maximálna potreba vzduchu	1080 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač