


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VR
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a _p	2 - 12 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie