

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VG
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie