

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.9/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.9/16-18
GTIN	4062406049447
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	38,55 mm
Chodov na palec	18
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Ø závit	39,688 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,411 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Hĺbka závit	99,22 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	1.9/16-18 UNEF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník